

Esempi di applicazioni per impianti Biogas

Oblò per visione / Proiettori anti-deflagranti / Videocamere anti-deflagranti per sorveglianza




Foto 1

Vetro di visione VETROLUX in calciosodico, qualità simile a DIN 8902, attrezzato di tergicristallo tipo WD-Biogas con manopola T e spazzola di silicone




Foto 2

Oblò di visione VETROLUX simile a DIN 28120, DN 200, PN 0, saldato su un tubo da sigillare nella parete del fermentatore, vetro in calciosodico, qualità simile a DIN 8902, con tergicristallo centrale tipo W e lava vetro simile al tipo SV6 e attrezzato di proiettore CHEMLUX anti-deflagrante tipo FKEL 50 dH, 50 W, 24 V, Ex d IIC T3 Gb, Ex t IIIC T195°C Db IP 67, Ex II 2 G + D, fissaggio del proiettore con articolazione sferica




Foto 3

Identica alla foto 2, ma con flangia per fissaggio esterno contro la parete di un fermentatore in cemento armato. Vista presa dalla passerella




Foto 4

Identica alla foto 3. Vista presa dall' interno del fermentatore




Foto 5

Oblò di visione VETROLUX similare a DIN 28120, PN 0, con flangia saldata per montaggio sulla parete interna del fermentatore, attrezzato di tergcristallo centrale tipo W, lava vetro tipo SVSN e di proiettore CHEMLUX anti-deflagrante tipo FHXL 50 dHV, 50 W, 230 V, Ex d IIC T3 Gb, Ex t IIIC T195°C Db IP 67, Ex II 2 G + D, con temporizzatore V incorporato




Foto 6

Identica alla foto 5, ma con manicotto per montaggio segnalatore di schiuma



Foto 7

Proiettori CHEMLUX anti-deflagranti, potenza da 20 fino a 100 W, per montaggio universale su oblò di visione



Foto 8

Videocamera anti-deflagrante VIDEOLUX in acciaio inossidabile, tipo miniZoom, Ex d II B (C), Ex II 2 G + D, per montaggio su oblò di visione

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergcristalli con comando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghi o rettangolari, oblò e proiettori per applicazione sterili STERI-LINE o sulla nostra gamma del gruppo completo VETROLUX che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

Modifiche tecniche sotto riserva.